

LOCTITE**Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 2701_EGFD**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083301 2701_EGFD
GTIN	2050001948823
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Vloeibare Schroefborging.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

Middelsterk – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

Hoogvast – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Ideaal voor gebruik op passieve oppervlakken zoals hooggelegeerd CrNi-staal.

Opmerking:

De Schroefdraad voor het opbrengen van de Schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	LOCTITE 2701
Minimaal losbreekmoment	38 Nm

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Voor draadafmeting M tot	M20
Chemische basis	Dimethacrylaatester
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingmiddel
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	gegalvaniseerde vlakken
Vorm	vloeibaar
geschikt voor materiaal	metaal
Houdbaarheid vanaf productiedatum	17 maand
Vlampunt	93 °C
Kleur	groen
Inhoud	50 ml
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	olietolerant
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Volledig uitgehard na	6 h
Handvastheid na	10 min
Dynamische viscositeit	500 - 900 mPas
Demontage	zwaar
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,1 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Schroefborging

