

LOCTITE**Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 222_EGFD**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083301 222_EGFD
GTIN	3255460222340
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Vloeibare Schroefborging.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

Middelsterk – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

Hoogvast – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).
Weinig sterk, eenvoudige demontage, geschikt voor alle metalen en passieve materialen.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van de Schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	LOCTITE 222
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken

Voor draadafmeting M tot	M36
Minimaal losbreekmoment	6 Nm
Chemische basis	Dimethacrylaatester
geschikt voor materiaal	metaal
Eigenschap	thixotrop
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Vorm	vloeibaar
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Vlampunt	100 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
Kleur	paars
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Inhoud	50 ml
Volledig uitgehard na	6 h
Handvastheid na	15 min
Dynamische viscositeit	900 - 1500 mPas
Demontage	met normaal gereedschap
Sterkteklasse	geringe sterkte
Dichtheid	1,08 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Schroefborging