

LOCTITE

Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 243_EGFD



Bestelgegevens

Bestelnummer	083301 243_EGFD
GTIN	5010266000688
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Vloeibare Schroefborging.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

Middelsterk – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

Hoogvast – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Middelsterk, voor Schroefborging en gelijktijdige afdichting.

Opmerking:

De Schroefdraad voor het opbrengen van de Schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	LOCTITE 243
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken

Minimaal losbreekmoment	26 Nm
Voor draadafmeting M tot	M36
Vlampunt	93 °C
Kleur	blauw
geschikt voor materiaal	metaal
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Eigenschap	olietolerant
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	thixotrop
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Vorm	vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Chemische basis	Dimethacrylaatester
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Inhoud	50 ml
Volledig uitgehard na	2 h
Handvastheid na	10 min
Dynamische viscositeit	1300 - 3000 mPas
Demontage	met normaal gereedschap
Sterkteklasse	Middelsterk
Dichtheid	1,15 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Schroefborging

