



Schroevendraaier voor Phillips met slagkap, Kruiskopmaat: 2



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 668300 2 |
| GTIN | 4013288191199 |
| Artikelklasse | 63H |

Omschrijving

Uitvoering:

Kraftform-handvat, slagvaste kunststof met **geïntegreerde zachte delen** (behalve gr. 4) en **slagkap. 6-Kant steel**, speciaal slagvast staal **doorlopend tot uiteinde handvat**, 6-kant aanzet voor sleutel. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten.

Toepassing:

Schroevendraaier voor Phillips voor schroeven met kruiskop volgens DIN 7962 blad 1 (ook Phillips Recess)

voor schroef-Ø: 3,1 – 5,2 mm

Meslengte: 100 mm

totale lengte: 205 mm

Zeskant voor sleutel: 10 mm

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Zeskant voor sleutel | 10 mm |
| Meslengte | 100 mm |
| Kruiskopmaat | 2 |
| totale lengte | 205 mm |
| voor schroef-Ø | 3,1 – 5,2 mm |
| Fabrikantnummer | 917 SPH |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor Phillips |
| Slagkap | ja |
| Producttype | Schroevendraaier |

