



Centerpons, speciale kwaliteit, verchromd hardmetalen punt, Totale lengte: 120/10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	749300 120/10
GTIN	7610733004669
Artikelklasse	73B

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke achtkantige schacht, blanke punt. Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Kop van de centerpons splintert niet dankzij speciaal **veredelde slagkop**.

speciale kwaliteit, d.w.z. hoogst mogelijke hardheid van de punt – ca. 59 HRC – met bijzondere taaigheid.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Met ingesoldeerde **HM-punt**.

Technische beschrijving

Schacht-Ø	10 mm
Hardheid van punt ca.	59 HRC
Uitvoering slagkop	veredeld
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd
Producttype	Centerpons