



## Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd, Kruiskopmaat: 2



### Bestelgegevens

Bestelnummer	668600 2
GTIN	4013288148711
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

**Het Kraftform-handvat** van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen** vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

**Steel** van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.

#### Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

### Technische beschrijving

Meslengte	100 mm
totale lengte	205 mm
Punt	lasertip
voor schroef-Ø	3,1 – 5,2 mm
Kruiskopmaat	2
Fabrikantnummer	162 i PH VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips

Producttype

Schroevendraaier