

RIDGID**Pijpsnijder, RVS (VA) / koper****Bestelgegevens**

Bestelnummer	819475
GTIN	95691318039
Artikelklasse	83R

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele constructie voor zeer hoge belasting en nauwkeurige snedes door middel van 6 of 12 geleidingsrollen. Extreem snel en krachtbesparend werken dankzij **kogelgelagerde geleidingsrollen en snijwiel**. Inclusief reservesnijwiel.

Toepassing:

Speciaal voor het doorsnijden van VA- en verzinkte C-staal-pijpen (tot 3 mm wanddikte), maar ook voor het doorsnijden van aluminium en koperen pijpen.

Snijwiel \varnothing : 22 mm

Snijwiel breedte: 8 mm

Snijwiel boring: 8 mm

voor uitwendige pijp- \varnothing : 6 - 65 mm

Technische beschrijving

Snijwiel boring	8 mm
Snijwiel \varnothing	22 mm
Snijwiel breedte	8 mm
voor uitwendige pijp- \varnothing	6 - 65 mm
Producttype	Pijpsnijder

Accessoires

Kogellagerrollenset 6-delig	819479
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 54E mm	814920 54E
Reservesnijwieltjes, set, 2-delig	819480
Rolpenset 2-delig	819478
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 54 mm	814920 54
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm	814920 35
Pen voor wieltje	819477