

**RIDGID**  
Peddinghaus**Ratelpijpsnijder****Bestelgegevens**

Bestelnummer	819370
GTIN	95691325730
Artikelklasse	83R

**Omschrijving****Uitvoering:**

**2 – in – 1** mini-pijpsnijder, met **ratelfunctie**. Licht, ergonomisch ratelhandvat van spuitgietaluminium. De geïntegreerde kleine pijpsnijder kan ook zonder het ratelhandvat worden gebruikt.

**Toepassing:**

Extreem gebruiksvriendelijk werken in combinatie met het ratelhandvat, speciaal op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor het doorsnijden van koperen, aluminium en messing pijpen.

Snijwieltje Ø: 19 mm

Snijwieltje breedte: 3 mm

Snijwieltje boring: 4,8 mm

voor uitwendige pijp-Ø: 6 - 28 mm

**Technische beschrijving**

Snijwieltje boring	4,8 mm
Snijwieltje Ø	19 mm
voor uitwendige pijp-Ø	6 - 28 mm
Snijwieltje breedte	3 mm
Aantal geleidingsrollen	2
Aantal snijwieltjes	1
geschikt voor pijpmateriaal	Koper

geschikt voor pijpmateriaal	Messing
geschikt voor pijpmateriaal	Aluminium
met ratelfunctie	ja
Producttype	Pijpsnijder

---

## Accessoires

Pen voor wielkje	819476
Reservesnijwielkje	819375
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm	814920 35
Rolpenset 2-delig	819478
Pen voor wielkje	819477
Pen voor wielkje	819376
Rolpen	819377
Reserverollenset 2-delig	819378