

**PICARD****Bankhamer SecuTec® met steelbeschermer, Gewicht zonder steel: 1500g****Bestelgegevens**

Bestelnummer	750115 1500
GTIN	4016671028003
Artikelklasse	76D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met gewelfde en gelakte **hickory-steel**.

Hamerkop matrijsgesmeed en op maat geslepen. Zorgvuldig gehard en ontlaten. Gelakte kop, blanke baan en hamerpin.

**Veiligheidshamer SecuTec®** met stalen steelbeschermer met kraag en **met PICARD spiebout** geborgd (slijtagewaarden van de hamerkop overtreffen de DIN-slijtagewaarden met een veelvoud).

**Norm:**

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal.

**Reservedeel:**

Reservesteel onder nr. 751680 verkrijgbaar.

**Opmerking:**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 750110

**Technische beschrijving**

Lengte van de steel	380 mm
Gewicht zonder steel	1500 g
Producttype	Hamer

---

## Accessoires

Hickory-hamersteel SecuTec® met steelbeschermer en  
spiebout Lengte van de steel 380 mm

---

751680 380