



Elektronische momentsleuteltester 'ProTest', Maximaal draaimoment: 400Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	654460 400
GTIN	5060922231307
Artikelklasse	66D

Omschrijving

Uitvoering:

- Robuuste gietaluminium behuizing.
- Groot LCD-display.
- Eenvoudige bediening – directe keuze van de testmethode etc. via een toetsenbord met pictogrammen.
- Gebruikersspecifiek vooraf instellen van een draaimoment met bovenste en onderste toleranties; akoestisch resp. optisch signaal (3 leds) bij het bereiken resp. overschrijden van het draaimoment.
- 3 Gebruiksmodi: meelopend, knikpuntherkenning en piekwaardeweergave.

Voordeel:

- Controle volgens DIN EN ISO 6789; de gebruiker hoeft alleen de doelwaarde vooraf in te stellen – de tester doet de rest.
- Displayweergave in 11 talen.
- Controle in horizontale en verticale stand mogelijk.
- Display en sensor kunnen van elkaar worden losgekoppeld.

Toepassing:

Voor het instellen en kalibreren van rechtsdraaiend draaimomentgereedschap.

Levering:

Sensor, afleesinstrument, netadapter, RS232C-verbindingkabel voor pc of printer, 2 bevestigingsschroeven en vierkant-adapter in robuuste koffer, **inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.**

Opmerking:

Wandhouder onder nr. 654462.

Technische beschrijving

Vierkant-adapter	3/8 inch
Vierkant-adapter	1/2 inch
Vierkant-adapter	3/4 inch
Gewicht	6,4 kg
Sensor breedte	106 mm
Afleesinstrument hoogte	128 mm
Sensor diepte	185 mm
Meetbereik	8 - 400 Nm
Afleesinstrument breedte	185 mm
maximaal draaimoment	400 Nm
Sensor hoogte	100 mm
Afleesinstrument diepte	104 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±0,5 %
Energievoorziening	Netvoeding
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	O4
Producttype	Draaimomenttester

Dienstverlening

Kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 400	020120 400
DAkS-kalibratie aan beide zijdendraaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020150 1000/2

DAkS-kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type
1000

020130 1000

Accessoires

Wandhouder voor ProTest

654462