



## Kleine pijpsnijders



### Bestelgegevens

Bestelnummer	818500
GTIN	4018754035885
Artikelklasse	83A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Lichaam van matrijsgesmeed speciaal staal, verchroomd. Brede geleidingsrollen voor een haakse snede. Lichtlopende spindel voor het instellen van de snij-Ø. Handgreep met ingebouwde pijpinnenfrees.

#### Toepassing:

Universeel voor het snijden van **koperen, aluminium, messing, harde kunststof** en **dunwandige stalen of RVS-pijpen**.

#### Reservedeel:

Reservebout nr. 818700 voor snijwieltje, reserverol nr. 818800.

Snijwieltje Ø: 20 mm

Snijwieltje breedte: 6 mm

Snijwieltje boring: 4,8 mm

voor uitwendige pijp-Ø: 3 - 35 mm

### Technische beschrijving

Snijwieltje breedte	6 mm
Snijwieltje Ø	20 mm
Snijwieltje boring	4,8 mm
voor uitwendige pijp-Ø	3 - 35 mm

### Accessoires

Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm	814920 35
Rol	818800
Reservesnijwielkje	818600
Rolpen	818700