

**Boorstangenset staal zonder IK, rechts, Type: SET09****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260038 SET09
GTIN	4045197905574
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Uitvoering:**

Zonder inwendige koeling.

Levering:

In kunststof koffer.

Technische beschrijving

ISO-code houder	S16Q SCLCR09
ISO-code houder	S20R SCLCR09
ISO-code houder	S25R SCLCR09
Wisselplaatschroevenset	269028 8
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	20 mm
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	25 mm
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	28 mm

Spanhoogte L ₂	15 mm
Spanhoogte L ₂	18 mm
Spanhoogte L ₂	23 mm
Middenverplaatsing L ₃	10,7 mm
Middenverplaatsing L ₃	10,5 mm
Middenverplaatsing L ₃	14,5 mm
Totale lengte L	180 mm
Totale lengte L	200 mm
Totale lengte L	200 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500