



Elektro-schroevendraaier voor Philips, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd, Kruiskopmaat: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	668600 4
GTIN	4013288027818
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen** vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Technische beschrijving

voor schroef-Ø	7,3 – 12,7 mm
totale lengte	312 mm
Kruiskopmaat	4
Punt	zwart
Meslengte	200 mm
Fabrikantnummer	162 i PH VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips

Producttype

Schroevendraaier