

RIDGID**Pijpsnijder, RVS (VA) / koper****Bestelgegevens**

Bestelnummer	819470
GTIN	095691299635
Artikelklasse	83R

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele constructie voor zeer hoge belasting en nauwkeurige snedes door middel van 6 of 12 geleidingsrollen. Extreem snel en krachtbesparend werken dankzij **kogelgelagerde geleidingsrollen en snijwiel**. Inclusief reservesnijwielje.

Toepassing:

Speciaal voor het doorsnijden van VA- en verzinkte C-staal-pijpen (tot 3 mm wanddikte), maar ook voor het doorsnijden van aluminium en koperen pijpen.

Technische beschrijving

voor uitwendige pijp-Ø	6 - 35 mm
Snijwielje Ø	22 mm
Snijwielje boring	8 mm
Snijwielje breedte	8 mm
Producttype	Pijpsnijder

Accessoires

Kogellagerrollenset6-delig	819479
----------------------------	--------

Pen voor wielkje	819476
Rolpenset2-delig	819478
Reservesnijwieljes, set, 2-delig	819480
Edelstaal-binnen- / buitenafbramer Voor pijp-Ø tot 35 mm	814920 35