



Set elektro-schroevendraaiers voor Pozidriv, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd, Aantal schroevendraaiers: 5



Bestelgegevens

Bestelnummer	668710 5
GTIN	4013288102034
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen** vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.

Toepassing:

voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Levering:

resp. 1 schroevendraaier nr. 668700: Maat 0; 1; 2; 3; 4

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	5
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Schroefhouder Type 3	666425 3
Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1	668700 1
Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 4	668700 4
Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2	668700 2
Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 0	668700 0
Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 3	668700 3
Schroefhouder Type 2	666425 2