



## Elektronische momentsleuteltester 'ProTest', Maximaal draaimoment: 60Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	654460 60
GTIN	5060922231291
Artikelklasse	66D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Robuuste gietaluminium behuizing.**
- **Groot LCD-display.**
- **Eenvoudige bediening – directe keuze van de testmethode etc. via een toetsenbord met pictogrammen.**
- **Gebruikersspecifiek vooraf instellen van een draaimoment met bovenste en onderste toleranties; akoestisch resp. optisch signaal (3 leds) bij het bereiken resp. overschrijden van het draaimoment.**
- **3 Gebruiksmodi: meelopend, knikpuntherkenning en piekwaardeweergave.**

#### Voordeel:

- **Controle volgens DIN EN ISO 6789; de gebruiker hoeft alleen de doelwaarde vooraf in te stellen – de tester doet de rest.**
- **Displayweergave in 11 talen.**
- **Controle in horizontale en verticale stand mogelijk.**
- **Display en sensor kunnen van elkaar worden losgekoppeld.**

#### Toepassing:

Voor het instellen en kalibreren van rechtsdraaiend draaimomentgereedschap.

#### Levering:

Sensor, afleesinstrument, netadapter, RS232C-verbindingkabel voor pc of printer, 2 bevestigingsschroeven en vierkant-adapter in robuuste koffer, **inclusief UKAS-kalibratiecertificaat rechts.**

**Opmerking:**

Wandhouder onder nr. 654462.

## Technische beschrijving

Afleesinstrument diepte	104 mm
Sensor hoogte	100 mm
Afleesinstrument breedte	185 mm
maximaal draaimoment	60 Nm
Sensor diepte	185 mm
Meetbereik	1,2 - 60 Nm
Afleesinstrument hoogte	128 mm
Vierkant-adapter	1/4 inch
Vierkant-adapter	3/8 inch
Vierkant-adapter	1/2 inch
Sensor breedte	106 mm
Gewicht	6,3 kg
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±0,5 %
Energievoorziening	Netvoeding
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Testrapport	Testrapport van de producent
Kalibratie	O4
Producttype	Draaimomenttester

## Dienstverlening

DAkS-kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 1000	020130 1000
Kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 400	020120 400

DAkKS-kalibratie aan beide zijendraaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020150 1000/2
DAkKS-kalibratie aan beide zijendraaimomenttester / -sensor Maximaal draaimoment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2
DAkKS-kalibratie rechtsdraaimomenttester / -sensor Type 0,1-1100	020130 0,1-1100

## Accessoires

Wandhouder voor ProTest	654462
-------------------------	--------