



Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd, Kruiskopmaat: 0



Bestelgegevens

Bestelnummer	668700 0
GTIN	4013288032782
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen** vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Technische beschrijving

Meslengte	80 mm
Kruiskopmaat	0
Punt	zwart
totale lengte	161 mm
voor schroef-Ø	tot 2 mm
Fabrikantnummer	165 i PZ VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier

Producttype

Schroevendraaier