



Elektronische momentsleutel, Maximaal draaimoment: 30Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	655345 30
GTIN	4045197503824
Artikelklasse	62E

Omschrijving

Uitvoering:

Maateenheden: Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Robuuste momentsleutel met stootvaste behuizing, tweecomponenten-greep, groot display en omschakelbare ratel. Eenvoudige bediening via grote insteltoetsen. Het bereiken van het gewenste draaimoment wordt door een optisch en akoestisch signaal **zichtbaar en hoorbaar** aangegeven. Er zijn twee gebruiksmodi met piekwaardeweergave en meelopende weergave beschikbaar. In het werkgeheugen kunnen maximaal 50 aanhaalmomenten worden opgeslagen. Robuuste opzetratel met omschakelwiel.

Toepassing:

Draaimomentcontrole; gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Rechtsom $\pm 2\%$, linksom $\pm 3\%$.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Opname voor opzetstuk	9×12 mm
Resolutie	0,01 Nm
Gewicht	1400 g
maximaal draaimoment	30 Nm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±2 %
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstukken
Draaimomentbereik	6 - 30 Nm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [I ₂]	17,5 mm
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Totale lengte L	390 mm
Hefboomlengte zonder opzetstuk [I ₁]	299,2 mm
Feedback	weergevend
Meetmethode	Draaimoment
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Instelling van de activeringswaarde	digitaal, verstelbaar
Weergave	Digitaal
Norm	DIN EN ISO 6789
Aflezing omschakelbaar	Nm
Aflezing omschakelbaar	lbf ^{ft}
Aflezing omschakelbaar	lbf ⁱⁿ
Aflezing omschakelbaar	kgfm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I ₃]	316,7 mm

Kalibratie	O3
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	ja
Meettechniek	elektronisch
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Batterijtype	LR3
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

DAkS-kalibratie Momentsleutel, in beide richtingen te gebruiken maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020040 1000/2
Kalibratie Momentsleutel, in beide richtingen te gebruiken Maximaal draaimoment 400/2 Nm	020030 400/2

Accessoires

Opzetratel Type aandrijfvierkant 1-1/4 inch	657630 1-1/4
Opzetratel Type aandrijfvierkant 1-1/2 inch	657630 1-1/2
Coin-Driver kort Steellengte 45 mm	664311 45
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Coin-Driver Steellengte 45 mm	664310 45
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081551 LR6
Batterijvakdeksel Type 2	655346 2
Opzetratel Type aandrijfvierkant 1-3/8 inch	657630 1-3/8
Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 1-1/4 inch	657582 1-1/4
Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 1-3/8 inch	657582 1-3/8

Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 1-1/2
inch

657582 1-1/2