



## Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd, Kruiskopmaat: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	668700 4
GTIN	4013288029867
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

**Het Kraftform-handvat** van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen** vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

**Steel** van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp. Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.

#### Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

### Technische beschrijving

Meslengte	200 mm
voor schroef-Ø	7,3 – 12,7 mm
Punt	zwart
totale lengte	312 mm
Kruiskopmaat	4
Fabrikantnummer	165 i PZ VDE
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier

Producttype

Schroevendraaier