



## Elektronische momentsleutel, Maximaal draaimoment: 340Nm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 655345 340    |
| GTIN          | 4045197503855 |
| Artikelklasse | 62E           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Maateenheden:** Nm, lbfft, lbfin, kgfm.

Robuuste momentsleutel met stootvaste behuizing, tweecomponenten-greep, groot display en omschakelbare ratel. Eenvoudige bediening via grote insteltoetsen. Het bereiken van het gewenste draaimoment wordt door een optisch en akoestisch signaal **zichtbaar en hoorbaar** aangegeven. Er zijn twee gebruiksmodi met piekwaardeweergave en meelopende weergave beschikbaar. In het werkgeheugen kunnen maximaal 50 aanhaalmomenten worden opgeslagen. Robuuste opzetratel met omschakelwiel.

#### Toepassing:

Draaimomentcontrole; gecontroleerd aanhalen van bouten bij enkele schroefverbindingen of kleine aantallen.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Nauwkeurigheid:

Rechtsom  $\pm 2\%$ , linksom  $\pm 3\%$ .

#### Gebruik:

#### Legenda voor tekening en formule:

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

#### Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

## Technische beschrijving

|   |  |
|---|--|
| Opname voor opzetstuk   | 14×18 mm   |
| maximaal draaimoment  | 340 Nm   |
| Resolutie   | 0,1 Nm   |
| Aandrijfvierkant  | 1/2 inch   |
| Gewicht   | 2320 g   |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment  | ±2 %   |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment  | ±3 %   |
| Gereedschap verwisselbaar   | Opzetstukken                                     |
| Draaimomentbereik   | 68 - 340 Nm                                      |
| Aantal inbegrepen batterijen  | 1  |
| Feedback  | weergevend                                       |
| Instelling van de activeringswaarde                                   | digitaal, verstelbaar                            |
| Aflezingsomschakelbaar  | Nm   |
| Aflezingsomschakelbaar  | lbf <sub>ft</sub>                                |
| Aflezingsomschakelbaar  | lbf <sub>in</sub>                                |
| Aflezingsomschakelbaar  | kgf <sub>m</sub>                                 |
| Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I <sub>3</sub> ] | 556,2 mm   |
| Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [I <sub>2</sub> ]            | 25 mm  |
| Aansluitingsvorm  | voor opsteekgereedschap<br>(rechthoekige opname) |
| Norm  | DIN EN ISO 6789                                  |
| Meetmethode   | Draaimoment                                      |
| Verstelbaarheid activeringswaarde                                     | verstelbaar                                      |
| Activeringsprincipe   | met kleinere vrije slag, mechanisch              |
| Hefboomlengte zonder opzetstuk [I <sub>1</sub> ]                      | 531,2 mm   |
| Totale lengte L   | 640 mm   |
| Weergave  | Digitaal   |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Kalibratie              | O3                           |
| Aanhaalrichting         | Rechtsom en linksom aanhalen |
| Testrapport             | Testrapport van de producent |
| Gegevens rapporteerbaar | ja                           |
| Meettechniek            | elektronisch                 |
| Aanduiding ontkoppeling | optisch                      |
| Aanduiding ontkoppeling | akoestisch                   |
| Batterijtype            | LR3                          |
| Energievoorziening      | Batterijvoeding              |
| Producttype             | Momentsleutel                |

## Dienstverlening

|   |               |
|---|---------------|
| KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken<br>Maximaal draaimoment 400/2 Nm        | 020030 400/2  |
| DAkKS-kalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken<br>maximaal draaimoment 1000/2 Nm | 020040 1000/2 |

## Accessoires

|   |              |
|---|--------------|
| Opzetratel met uitwerper Type aandrijfvierkant 2-1/2 inch   | 657580 2-1/2 |
| Batterijvakdeksel Type 2                                    | 655346 2     |
| Opzetratel Aandrijfvierkant 2-1/2 inch                      | 657620 2-1/2 |
| Coin-Driver kort Steellengte 45 mm                          | 664311 45    |
| Opsteekratel omschakelbaar Type aandrijfvierkant 2-1/2 inch | 657582 2-1/2 |
| Coin-Driver Steellengte 45 mm                               | 664310 45    |
| Opzetratel Type aandrijfvierkant 2-1/2 inch                 | 657630 2-1/2 |
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6            | 081561 LR6   |
| Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6            | 081551 LR6   |
| Opzetratel Type aandrijfvierkant 2-3/4 inch                 | 657630 2-3/4 |