



Set elektro-schroevendraaiers voor Pozidriv, met Kraftform-handvat volledig geïsoleerd, Aantal schroevendraaiers: 3



Bestelgegevens

Bestelnummer	668710 3
GTIN	4013288102010
Artikelklasse	63H

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

het Kraftform-handvat van slagvaste kunststof **met geïntegreerde zachte delen**

vergemakkelijkt het overbrengen van het draaimoment, waardoor handen en armen niet worden overbelast.

Steel van speciaal gelegeerd staal. Oppervlak nicromatt-verchroomd, zwarte punten resp.

Lasertip-punten chemisch nikkelgecoat.

Toepassing:

voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Levering:

resp. 1 schroevendraaier nr. 668700: Maat 1; 2; 3

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers	3
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Pozidriv-schroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 3	668700 3
Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 0	668700 0
Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 1	668700 1
Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 4	668700 4
Schroefhouder Type 2	666425 2
Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met Kraftform-handvatvolledig geïsoleerd Kruiskopmaat 2	668700 2
Schroefhouder Type 3	666425 3