

Garant**Kunststofpijpschaar, Voor Ø tot: 63mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	819670 63
GTIN	4045197675880
Artikelklasse	81C

Omschrijving**Uitvoering:**

Scharen voor het makkelijk knippen van kunststof pijpen. Breed pijpoplegvlak voor haakse snede. Verwisselbare speciaal geharde messen.

Schaarkop van ergonomisch **sputgietmagnesium met rubbergecoate grepen**. Geforceerde snijbeweging door constructieve eenheid van tandstang en snijkant. De snijkant heeft een PTFE-antihechtcoating en daardoor uitstekende glijeigenschappen. Wisselen van messen zonder gereedschap mogelijk dankzij snelwisselsysteem. Extra **met inschakelbare pijp aanslag** voor pijpen ≤ 50 mm Ø.

Toepassing:

Voor het doorsnijden van PE-, PP-, VPE-, PB- en PVDF- pijpen. (Bij zeer geringe wanddiktes slechts beperkt mogelijk.) Uitstekend geschikt als voorbereiding op moflassen. Kunststofpijpschaar om gemakkelijk te knippen.

Opmerking:

Slangscharen zie nr. 769940, 769960 en 769980.

Technische beschrijving

voor Ø tot	63 mm
Producttype	Schaar

Accessoires

Reservemes voor Ø tot 63 mm

819675 63