

**ROLLER****Draadsnijder 'Central', compleet, met metalen koffer, Type: 3/8-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	820300 3/8-2
GTIN	4044942047514
Artikelklasse	84B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Draadsnijkoppen zijn snel te verwisselen door ze gewoon in de ratelkop met snelvergrendeling te steken. Snijkoppen met lange pijpgeleiding en nauwkeurig ingestelde snijbekken. De snijbekken zijn zeer slijtbestendig en verwisselbaar. Ratel omschakelbaar voor rechtsom of linksom draaien. Met omgekeerde snijbekken ook geschikt voor draadsnijden tot dicht bij de wand (bij korte, reeds geïnstalleerde pijpstukken). Niet geschikt voor VA-pijpen.

**Toepassing:**

Handzame, lichte draadsnijder om mee te nemen naar de bouwplaats. **Dankzij de kleine kop-Ø kunt u in krappe ruimtes werken.**

**T.b.v.:**

Whitworth-gasdraad volgens DIN 2999 **conisch 1:16.**

**Inhoud:**

Bijbehorende snijkoppen, elk 1 st. (voor Whitworth-gasdraad): 3/8; 1/2; 3/4; 1;

1.1/4; 1.1/2; 2 inch

Ratelarm: 2 st.

**Opmerking:**

De volgende onderdelen zijn op aanvraag ook los verkrijgbaar:

- **Ratelarm nr. 820600**
- **Plaatstalen koffer nr. 820620**
- **Complete snijkoppen met bekken nr. 820650 alsmede reservebekken nr. 820670.**

Bij bestelling de gewenste grootte vermelden.

## Technische beschrijving

Aantal ratelarmen	2
Whitworth-gasdraadsnijkop	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 inch
Norm	DIN EN 10226
Verpakking	Plaatstalen koffer
Producttype	Draadsnijder

## Accessoires

Snijkop met bekken Draadsoort R3/4	820650 R3/4
Snijkop met bekken Draadsoort R1/2	820650 R1/2
Snijkop met bekken Draadsoort R1.1/4	820650 R1.1/4
Snijkop met bekken Draadsoort R2	820650 R2
Plaatstalen koffer voor draadsnijder met ratel 'Central' Type C2	820620 C2
Snijkop met bekken Draadsoort R3/8	820650 R3/8
Snijkop met bekken Draadsoort R1.1/2	820650 R1.1/2
Snijkop met bekken Draadsoort R1	820650 R1
Ratelarm 'Central' Type C2	820600 C2
Ratelarm 'Central' Type C1.1/4	820600 C1.1/4