



Momentsleutel met schaalmeetklok, Maximaal draaimoment: 280Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	655500 280
GTIN	4580135821061
Artikelklasse	66F

Omschrijving

Uitvoering:

Eenarmig; slanke constructie met goed afleesbare schaalmeetklok. Geheel stalen behuizing, verchromd met vast aandrijfvierkant voor doppen.

Maateenheid: Nm.

Functie:

Aflesen van de bereikte waarde op de meetklok tijdens gebruik, waarbij de eindwaarde door de sleepwijzer voor latere aflezing kan worden vastgehouden.

Toepassing:

Zowel voor gecontroleerd enkelvoudig aanhalen van bouten als voor controlemetingen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Aandrijvierkant	1/2 inch
maximaal draaimoment	280 Nm
Gewicht	1650 g
Weergave	analoog
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	5 Nm
Draaimomentbereik	35 - 280 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Aansluitingsvorm	Aandrijvierkant (ratel)
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L ₃]	600 mm
Totale lengte L	691 mm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer
Feedback	weergevend
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O3
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Knikfunctie	nee
Slipperfunctie	nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie	nee
Sleepwijzer	ja
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken
Maximaal draaimoment 400/2 Nm

020030 400/2

DAkkS-kalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te
gebruiken maximaal draaimoment 1000/2 Nm

020040 1000/2