



Momentsleutel met schaalmeetsklok, Maximaal draaimoment: 2100Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	655500 2100
GTIN	2050001017031
Artikelklasse	66F

Omschrijving

Uitvoering:

Eenarmig; slanke constructie met goed afleesbare schaalmeetsklok. Geheel stalen behuizing, verchromd met vast aandrijfviervkant voor doppen.

Maateenheid: Nm.

Functie:

Aflesen van de bereikte waarde op de meetklok tijdens gebruik, waarbij de eindwaarde door de sleepwijzer voor latere aflezing kan worden vastgehouden.

Toepassing:

Zowel voor gecontroleerd enkelvoudig aanhalen van bouten als voor controlemetingen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

L_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

L_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Gewicht	12000 g
---------	---------

maximaal draaimoment	2100 Nm
Weergave	analoog
Aandrijfvierkant	1 inch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	20 Nm
Draaimomentbereik	200 - 2100 Nm
Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L ₃]	2000 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Totale lengte L	2140 mm
Aflezings omschakelbaar	Nm
Feedback	weergevend
Meetmethode	Draaimoment
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Kalibratie	O3
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Knikfunctie	nee
Slipperfunctie	nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie	nee
Sleepwijzer	ja
Producttype	Momentsleutel