



## Eenhands-pijpbuigtang met 4 buigsegmenten, Type: 1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	821100 1
GTIN	4004625241318
Artikelklasse	86B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Pijpbuigtang, plaatstalen constructie met tandstangmechanisme. Buigsegmenten en tegenplaat worden door opsteken bevestigd. Voor elke pijp- $\varnothing$  is een buigsegment of tegenplaat vereist.

#### Toepassing:

Voor **koperen** en **aluminium pijpen** van 5 tot 12 mm  $\varnothing$  en voor **dunwandige zachtstalen pijpen** van 5 tot 10 mm  $\varnothing$ . Buighoek tot 90°.

#### Inhoud:

resp. 1 buigsegment voor buizen met buiten- $\varnothing$ : 5, 6; 8 en 10 mm

Tegenplaat nr. 821135: 1 st.

Pijpbuigtang nr. 821145: 1 st.

Kunststof doos lxbxh: 260x245x85 mm

#### Opmerking:

Tegenplaat nr. 821135 en pijpbuigtang nr. 821145 en het geschikte buigsegment, zijn op aanvraag ook los verkrijgbaar.

### Technische beschrijving

Aantal tegenplaten	1
Aantal pijpbuigtangen	1

Aantal buigsegmenten

4

---

**Accessoires**

Tegenplaat voor nr. 821145

821135

Buigsegment voor nr. 821145 Type 10

821125 10

Eenhands-pijpbuigtang zonder buigset

821145

Buigsegment voor nr. 821145 Type 6

821125 6

Buigsegment voor nr. 821145 Type 8

821125 8

Buigsegment voor nr. 821145 Type 5

821125 5