



## Assortiment schroevendraaiers micro-elektronica in tas van textiel ESD, Aantal delen: 20



### Bestelgegevens

Bestelnummer	669930 20
GTIN	4013288169662
Artikelklasse	63H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Ergonomisch opgebouwd meercomponenten-handvat met **draaibare kap, sneldraaideel** voor efficiënt schroeven en **krachtzone**. Met **snelwisselhouder** voor opname van 4 mm halfmaan-bitstelen (nr. 669932 t/m 669936) resp. 4 mm HIOS-bitstelen. Stelen van hoogwaardig gereedschapsstaal.

Gereedschapshandvat van antistatische kunststof, **ESD-veilig**.

#### Toepassing:

Voor werkzaamheden aan elektronische componenten op plaatsen waar elektrostatische ontlading plaatsheeft.

#### Inhoud:

Schroevendraaiershouder: 1 St. nr. 669931

Sleufstelen nr. 669932: resp. 1 st. maat 1,5; 2; 3

Stelen voor Phillips nr. 669933: resp. 1 st. maat 00; 0; 1

Stelen voor binnenzeskantbouten nr. 669934: resp. 1 st. maat 1,5; 2

Stelen voor Torx® nr. 669935: resp. 1 st. maat TX1; TX2; TX3; TX4; TX5; TX6

Stelen voor Torx Plus® nr. 669936: resp. 1 st. maat 1IP; 2IP; 3IP; 4IP

Stelen voor Torx Plus® IPR met boring: 1 st. maat 1IPR

### Technische beschrijving

Aantal delen	20
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Kogelkop
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Bitsoort	6-kant schroevendraaier
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Bitsoort	Schroevendraaier voor Microstix®-schroeven
Fabrikantnummer	Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Kap draaibaar	ja
Producttype	Schroevendraaier

## Accessoires

Steel voor Torx Plus® halfmoon, 4 mm Torx Plus®-profiel 1IP	669936 1IP
Steel voor Torx Plus® halfmoon, 4 mm Torx Plus®-profiel 4IP	669936 4IP
Steel voor binnenzeskantbouten halfmoon, 4 mm Zeskant 1,5 mm	669934 1,5
Steel voor Torx Plus® halfmoon, 4 mm Torx Plus®-profiel 3IP	669936 3IP
Steel voor Torx® halfmoon, 4 mm Torx®-profiel TX5	669935 TX5
Steel voor Torx Plus® halfmoon, 4 mm Torx Plus®-profiel 2IP	669936 2IP
Steel voor Torx® halfmoon, 4 mm Torx®-profiel TX6	669935 TX6
Sleufsteel halfmoon, 4 mm Bladbreedte b 1,5 mm	669932 1,5
Steel voor Torx® halfmoon, 4 mm Torx®-profiel TX1	669935 TX1
Schroevendraaierhouder met snelwisselhouder voor 4 mm halfmoon-/ HIOS-bits.ESD	669931

Steel voor Torx® halfmoon, 4 mm Torx®-profiel TX4	669935 TX4
Sleufsteel halfmoon, 4 mm Bladbreedte b 3 mm	669932 3
Steel voor Phillips halfmoon, 4 mm Kruiskopmaat 00	669933 00
Steel voor Torx® halfmoon, 4 mm Torx®-profiel TX3	669935 TX3
Steel voor Torx® halfmoon, 4 mm Torx®-profiel TX2	669935 TX2
Steel voor binnenzeskantbouten halfmoon, 4 mm Zeskant 2 mm	669934 2
Steel voor Phillips halfmoon, 4 mm Kruiskopmaat 1	669933 1
Steel voor Phillips halfmoon, 4 mm Kruiskopmaat 0	669933 0
Sleufsteel halfmoon, 4 mm Bladbreedte b 2 mm	669932 2