



## Momentsleutel met schaalmeetklok, Maximaal draaimoment: 100Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	655520 100
GTIN	4045197549945
Artikelklasse	62E

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Eenarmig; slanke constructie met goed afleesbare schaalmeetklok. Geheel stalen behuizing, verchromd met vast aandrijfvierkant voor doppen.

**Maateenheden:** Nm Stroeve 2-componentengreep.

**Functie:**

Aflezen van de bereikte waarde op de meetklok tijdens gebruik, waarbij de eindwaarde door de sleepwijzer voor latere aflezing kan worden vastgehouden.

**Toepassing:**

Zowel voor gecontroleerd enkelvoudig aanhalen van bouten als voor controlemetingen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

### Technische beschrijving

maximaal draaimoment	100 Nm
----------------------	--------

Gewicht	700 g
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Weergave	analoog
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	1 Nm
Draaimomentbereik	20 - 100 Nm
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l <sub>1</sub> ]	271 mm
Meetmethode	Draaimoment
Feedback	weergevend
Totale lengte L	380 mm
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Norm	DIN EN ISO 6789
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l <sub>3</sub> ]	307 mm
Aflezingsomschakelaar	Nm
Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Kalibratie	O3
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	optisch
Producttype	Momentsleutel

## Dienstverlening

DAkS-kalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken maximaal draaimoment 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken Maximaal draaimoment 400/2 Nm	020030 400/2

