

**IMPAKTOR-bit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3, Torx®-profiel: TX40****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 674127 TX40 |
| GTIN | 4013288224651 |
| Artikelklasse | 63H |

Omschrijving**Uitvoering:**

een uitgelezen staalkwaliteit, hardheidstechnologie, productieproces en speciale geometrieën zorgen voor uitstekende resultaten op IMPACT-schroefmachines. In combinatie met de diamantcoating (vermindert Cam-Out-krachten significant) en de torsiezone is een tot 5 keer **hogere standtijd** ten opzichte van standaardbits mogelijk.

Toepassing:

IMPACT-schroefmachines genereren door hun draai-slagfunctie een groot aantal krachtpieken, waartegen 'normale bits' op den duur niet bestand zijn. IMPAKTOR-bits zijn speciaal voor de toepassing in slagschroefmachines ontworpen en bereiken afhankelijk van de aandrijving een veelvoud van de standtijden ten opzichte van de gebruikelijke standaardbits.

totale lengte: 50 mm

Technische beschrijving

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| totale lengte | 50 mm |
| Torx®-profiel | TX40 |
| Fabrikantnummer | 867/4 IMP DC |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor TORX®-schroeven |
| Producttype | Bit-gereedschap |