



## Momentsleutel met schaalmeetklok, Maximaal draaimoment: 200Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	655500 200
GTIN	4560138444009
Artikelklasse	66F

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Eenarmig; slanke constructie met goed afleesbare schaalmeetklok. Geheel stalen behuizing, verchromd met vast aandrijfvierkant voor doppen.

**Maateenheid:** Nm.

**Functie:**

Aflesen van de bereikte waarde op de meetklok tijdens gebruik, waarbij de eindwaarde door de sleepwijzer voor latere aflezing kan worden vastgehouden.

**Toepassing:**

Zowel voor gecontroleerd enkelvoudig aanhalen van bouten als voor controlemetingen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

### Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/2 inch
Gewicht	800 g
maximaal draaimoment	200 Nm
Weergave	analoog
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	2 Nm
Draaimomentbereik	20 - 200 Nm
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Instelling van de activeringswaarde	Sleepwijzer
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Totale lengte L	501 mm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Feedback	weergevend
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L <sub>3</sub> ]	410 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O3
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Knikfunctie	nee
Slipperfunctie	nee
QuickRelease/ snelwisselfunctie	nee
Sleepwijzer	ja
Producttype	Momentsleutel

## Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te gebruiken  
Maximaal draaimoment 400/2 Nm

020030 400/2

DAkkS-kalibratieMomentsleutel, in beide richtingen te  
gebruiken maximaal draaimoment 1000/2 Nm

020040 1000/2