

Koken**Handslagschroefmachine set in metalen cassette, Setinhoud: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	673000 5
GTIN	4991644215652
Artikelklasse	63R

Omschrijving**Uitvoering:**

Massief handvat met binnenzeskant voor opname van de verwisselbare bits. Omschakelbaar voor rechtsom of linksom draaien. De bitopname (5/16 inch) is afneembaar, waardoor ook doppen met 1/2 inch-aandrijfvierkant direct kunnen worden gebruikt.

Zie voor bijbehorende vervangingsbits nr. 675400 – 675470.

Toepassing:

Het ideale gereedschap om vastzittende schroeven met een hamerslag los te maken of schroeven bijzonder vast aan te halen.

Inhoud:

Houder met verbindingsstuk vergelijkbaar met nr. 676945: 1 st. maat 2/16

Sleufstelen: 9; 11 mm

Stelen voor Phillips: Maat 2; 3

Technische beschrijving

Aantal delen	5
Bitsoort	Schroevendraaier voor Phillips
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaier

Accessoires

Bit voor Pozidriv, 5/16 inch C 8 Kruiskopmaat 3	675420 3
Bit voor Pozidriv, 5/16 inch C 8 Kruiskopmaat 2	675420 2
Bit voor Phillips, 5/16 inch C 8 Kruiskopmaat 3	675400 3
Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 Torx®-profiel TX25	675470 TX25
Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 Torx®-profiel TX40	675470 TX40
Bit voor zeskant, 5/16 inch C 8Hex-Plus-profiel Zeskant 6 mm	675440 6
Bit voor zeskant, 5/16 inch C 8Hex-Plus-profiel Zeskant 5 mm	675440 5
Bit voor Phillips, 5/16 inch C 8 Kruiskopmaat 4	675400 4
Bit voor zeskant, 5/16 inch C 8Hex-Plus-profiel Zeskant 8 mm	675440 8
Bit voor Phillips, 5/16 inch C 8 Kruiskopmaat 2	675400 2
Bit voor sleuf, 5/16 inch C 8 Snijkantbreedte 8 mm	675460 8
Bit voor Pozidriv, 5/16 inch C 8 Kruiskopmaat 1	675420 1
Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 Torx®-profiel TX55	675470 TX55
Bit voor sleuf, 5/16 inch C 8 Snijkantbreedte 10 mm	675460 10
Bit voor Phillips, 5/16 inch C 8 Kruiskopmaat 1	675400 1
Bit voor Torx®, 5/16 inch C 8 Torx®-profiel TX50	675470 TX50
Bit voor Pozidriv, 5/16 inch C 8 Kruiskopmaat 4	675420 4
Bit voor sleuf, 5/16 inch C 8 Snijkantbreedte 12 mm	675460 12