



Servicekoffer van HDPE met wieltjes



Bestelgegevens

Bestelnummer	692905
GTIN	8024482011103
Artikelklasse	64A

Omschrijving

Uitvoering:

TSA-sloten: Bij reizen naar de VS kunnen deze sloten door de VS-veiligheidsdienst 'Transportation Security Administration' (TSA) met een algemene sleutel worden geopend en gesloten om de koffer te doorzoeken. Het met geweld openen van de koffer (vernietiging van de sloten) bij doorzoekingen wordt hierdoor voorkomen.

Geïntegreerde TSA-sloten (nr. 692915) en glijdoppen, metalen scharnieren, handgreep, 2 kogelgelagerde wielen (Ø 100 mm).

Indeling met gestikte insteekvakken:

1 indeelbare bodemschaal inclusief gereedschapsblad met 18 insteekvakken als afdekplaat. 2 Onderdelenbakken in de bodemschaal (nr. 692909). 1 Gereedschapsblad met 26 insteekvakken, 13 rubberen insteeklussen en 1 vak voor klein materiaal aan de voor- en achterzijde. 2 Documentenvakken, vast bevestigd in het deksel.

Toepassing:

Gereedschapskoffer **voor medewerkers die vaak vliegen.**

Eigenschap koffer: Geschikt voor vliegtuigtransport

Binnenmaat lengte: 453 mm

Binnenmaat breedte: 345 mm

Binnenmaat hoogte: 185 mm

Gewicht: 7,5 kg

Technische beschrijving

Binnenmaat breedte	345 mm
Gewicht	7,5 kg
Binnenmaat hoogte	185 mm
Binnenmaat lengte	453 mm
Materiaal	HDPE
Type opbergen van gereedschap	Insteekvakken
Koffer belastbaarheid	25 kg
Eigenschap koffer	Geschikt voor vliegtuigtransport
Producttype	Gereedschapstransportsysteem

Accessoires

TSA-slotenassortiment	692915
Handgreep	692910
Uittrekbare telescopische handgreep	692913