



Momentsleutel met omschakelbare ratel, Maximaal draaimoment: 1000Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	656500 1000
GTIN	4000896141067
Artikelklasse	630

Omschrijving

Uitvoering:

Handzame en zeer compacte eenarmige momentsleutel, instelbaar via schaal en met automatische ont koppeling. Extreem hoge herhalingsnauwkeurigheid, aangezien uitsluitend hoogwaardige materialen worden gebruikt en slijtdelen zoals drukveren speciaal worden voorbehandeld of geselecteerd. Door omschakelen van de ratel is rechtsom en linksom aanhalen mogelijk.

Met vast ingebouwde **omschakelbare ratel – voor rechtsom en linksom aanhalen.**

Maateenheden: Nm **2-delig** met ontgrendelingsgereedschap; in nylon draagtas.

Functie:

De sleutel ont koppelt met een 'dubbel signaal' (duidelijk hoor- en voelbaar) en is meteen weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor middelgrote tot grotere aantallen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Van de weergegeven waarde **alleen bij rechtsom aanhalen: $\pm 3\%$.**

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

L_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

L_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

Kalibratie is alleen mogelijk voor rechtsom aanhalen.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	3/4 inch
maximaal draaimoment	1000 Nm
Weergave	analoog
Gewicht	10400 g
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	5 Nm
Draaimomentbereik	400 - 1000 Nm
Meetmethode	Draaimoment
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Totale lengte L	1789 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Feedback	ontkoppeld
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l_3]	1682 mm
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch

Producttype

Momentsleutel

DienstverleningDAkkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment
1000 Nm

020020 1000

KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 1000
Nm

020010 1000