

**Garant****Momentsleutel-basisapparaat zonder opzetstuk, Maximaal draaimoment: 120Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	656055 120
GTIN	4045197302274
Artikelklasse	61E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handzame en zeer compacte eenarmige momentsleutel, instelbaar via schaal en met automatische ont koppeling. Extreem hoge herhalingsnauwkeurigheid, aangezien uitsluitend hoogwaardige materialen worden gebruikt en slijtdelen zoals drukveren speciaal worden voorbehandeld of geselecteerd. Door omschakelen van de ratel is rechtsom en linksom aanhalen mogelijk.

Een hoor- en voelbaar 'klikeffect' zorgt voor een zeer gemakkelijke en exacte instelling van het gewenste draaimoment.

Basisapparaat met **vierkant-opname** (zonder opzetstuk). Bijbehorende opzetstukken nr. 657582 – 657950.

**Maateenheden:** Nm

**Functie:**

De sleutel ont koppelt met een 'dubbel signaal' (duidelijk hoor- en voelbaar) en is meteen weer gereed voor gebruik.

**Toepassing:**

Voor middelgrote tot grotere aantallen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nauwkeurigheid:**

Van de weergegeven waarde **alleen bij rechtsom aanhalen:  $\pm 3\%$**

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**Opmerking:**

Kalibratie is alleen mogelijk voor rechtsom aanhalen.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

## Technische beschrijving

Weergave	analoog
maximaal draaimoment	120 Nm
Opname voor opzetstuk	14×18 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Gereedschap verwisselbaar	Opzetstukken
Schaalverdeling 1 maatstreep =	1 Nm
Draaimomentbereik	20 - 120 Nm
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [ $l_3$ ]	326 mm
Totale lengte L	372 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [ $l_2$ ]	25 mm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Hefboomlengte zonder opzetstuk [ $l_1$ ]	301 mm
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Feedback	ontkoppellend
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (rechthoekige opname)
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Meetmethode	Draaimoment
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent

Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Producttype	Momentsleutel

## Dienstverlening

DAkkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400