



Servicekoffer



Bestelgegevens

Bestelnummer	692901
GTIN	4045197375261
Artikelklasse	62G

Omschrijving

Uitvoering:

De stoot-, temperatuur- en zuurbestendige kofferschalen zijn met elkaar verbonden door middel van een stabiel aluminium frame met geïntegreerde klapsloten en sterke zelfvergrendelende scharnieren. Met rubbergecoate handgreep.

Indeling:

1 Gereedschapsblad met 24 insteekvakken, 12 rubberen insteeklussen en 1 vak voor klein materiaal aan de voor- en achterzijde.

1 Indeelbare bodemschaal incl. gereedschapsblad met 6 insteekvakken en 9 rubberen insteeklussen als afdekplaat.

Opmerking:

Cijferslot als alternatief verkrijgbaar onder nr. 692926 maat 2.

Eigenschap koffer: Geschikt voor vliegtuigtransport

Binnenmaat lengte: 465 mm

Binnenmaat breedte: 352 mm

Binnenmaat hoogte: 215 mm

Gewicht: 5 kg

Technische beschrijving

Binnenmaat hoogte	215 mm
Binnenmaat breedte	352 mm

Gewicht	5 kg
Binnenmaat lengte	465 mm
Materiaal	PP
Type opbergen van gereedschap	Insteekvakken
Koffer belastbaarheid	25 kg
Eigenschap koffer	Geschikt voor vliegtuigtransport
Producttype	Gereedschapstransportsysteem

Accessoires

Slotenassortiment, gelijksluitend	692916
Beschermmat	692800
Inzetbak met tussenschot, 6 verdeelschotjes en deksel	692770
Gereedschapsbladset	692906
Cijfersloten-assortiment Type 2	692926 2