

GEDORE**Momentsleutel DREMOMETER met vast vierkant, Maximaal draaimoment: 40Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657000 40
GTIN	4002805856017
Artikelklasse	63L

Omschrijving**Uitvoering:**

Handzame, robuuste constructie met een gering gewicht. Alle belaste delen zijn van hoogwaardig staal. Vast aandrijfvierkant (geen ratel). **Maateenheden:** Nm, lbf·in.

Functie:

Bij het bereiken van de ingestelde waarde ontkoppelt de sleutel 'via een dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het gewenste draaimoment wordt ingesteld met een onverliesbaar in het uiteinde van de handgreep ingebouwde, uittrekbare stiftsleutel. Het ingestelde draaimoment is goed op de schaal af te lezen. Onbedoeld verstellen tijdens het gebruik is niet mogelijk.

Toepassing:

Voor middelgrote tot grote aantallen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

- L_1 = hefboomlangte zonder insteekgereedschap
- l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
- L_3 = hefboomlangte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
- l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap
- L = totale lengte van het gereedschap
- T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
- T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	40 Nm
Gewicht	1000 g
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Weergave	analoog
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	5 Nm
Draaimomentbereik	70 - 350 lbf·in
Draaimomentbereik	8 - 40 Nm
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Hefboomlengte zonder opzetstuk [I ₁]	262 mm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Meetmethode	Draaimoment
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	ontkoppeland
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I ₃]	262 mm
Totale lengte L	338 mm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbf·in
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Serie	DREMOMETER

Producttype

Momentsleutel

DienstverleningDAkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment
1000 Nm

020020 1000

KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm

020010 400