

GEDORE**Momentsleutel DREMOMETER met vast vierkant, Maximaal draaimoment: 300Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657000 300
GTIN	4002805856215
Artikelklasse	63L

Omschrijving**Uitvoering:**

Handzame, robuuste constructie met een gering gewicht. Alle belaste delen zijn van hoogwaardig staal. Vast aandrijfvierkant (geen ratel). **Maateenheden:** Nm, lbfft.

Aandrijfvierkant met drukknopontgrendeling.

Functie:

Bij het bereiken van de ingestelde waarde ontkoppelt de sleutel 'via een dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het gewenste draaimoment wordt ingesteld met een onverliesbaar in het uiteinde van de handgreep ingebouwde, uittrekbare stiftsleutel. Het ingestelde draaimoment is goed op de schaal af te lezen. Onbedoeld verstellen tijdens het gebruik is niet mogelijk.

Toepassing:

Voor middelgrote tot grote aantallen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	300 Nm
Weergave	analoog
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Gewicht	2000 g
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	5 Nm
Draaimomentbereik	60 - 300 Nm
Draaimomentbereik	45 - 220 lbfft
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I ₃]	529 mm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Hefboomlengte zonder opzetstuk [I ₁]	529 mm
Meetmethode	Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Totale lengte L	617 mm
Aflezings omschakelbaar	Nm
Aflezings omschakelbaar	lbfft
Norm	DIN EN ISO 6789
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Feedback	ontkoppellend
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch

Serie	DREMOMETER
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400
DAkkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000