

GEDORE**Momentsleutel DREMOMETER met vast vierkant, Maximaal draaimoment: 1000Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657000 1000
GTIN	4002805857113
Artikelklasse	63L

Omschrijving**Uitvoering:**

Handzame, robuuste constructie met een gering gewicht. Alle belaste delen zijn van hoogwaardig staal. **Vast aandrijfvierkant** (geen ratel). **Maateenheden:** Nm, lbfft.

Met verlengpijp.

Functie:

Bij het bereiken van de ingestelde waarde ontkoppelt de sleutel 'via een dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

Het gewenste draaimoment wordt ingesteld met een onverliesbaar in het uiteinde van de handgreep ingebouwde, uittrekbare stiftsleutel. Het ingestelde draaimoment is goed op de schaal af te lezen. Onbedoeld verstellen tijdens het gebruik is niet mogelijk.

Toepassing:

Voor middelgrote tot grote aantallen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	1000 Nm
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Gewicht	5600 g
Weergave	analoog
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	10 Nm
Draaimomentbereik	520 - 1000 Nm
Draaimomentbereik	380 - 730 lbfft
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Feedback	ontkoppelend
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l ₃]	1290,5 mm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbfft
Meetmethode	Draaimoment
Totale lengte L	1403 mm
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l ₁]	1290,5 mm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch

Serie	DREMOMETER
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 1000 Nm	020010 1000
DAkkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000