

**GEDORE****Momentsleutel DREMOMETER met vast vierkant, Maximaal draaimoment: 2000Nm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 657000 2000   |
| GTIN          | 4002805856413 |
| Artikelklasse | 63L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handzame, robuuste constructie met een gering gewicht. Alle belaste delen zijn van hoogwaardig staal. <strong>Vast aandrijfvierkant</strong> (geen ratel). **Maateenheden:** Nm. Met verlengpijp.

**Functie:**

Bij het bereiken van de ingestelde waarde ontkoppelt de sleutel 'via een dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het gewenste draaimoment wordt ingesteld met een onverliesbaar in het uiteinde van de handgreep ingebouwde, uittrekbare stiftsleutel. Het ingestelde draaimoment is goed op de schaal af te lezen. Onbedoeld verstellen tijdens het gebruik is niet mogelijk.

**Toepassing:**

Voor middelgrote tot grote aantallen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

- $L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
- $l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
- $L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
- $l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap
- $L$  = totale lengte van het gereedschap
- $T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld
- $T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

## Technische beschrijving

|                                                                       |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gewicht                                                               | 11600 g                             |
| Weergave                                                              | analoog                             |
| maximaal draaimoment                                                  | 2000 Nm                             |
| Aandrijfvierkant                                                      | 1 inch                              |
| Meetnauwkeurigheid draaimoment                                        | ±3 %                                |
| Aanhaalrichting                                                       | Rechtsom aanhalen                   |
| Schaalverdeling 1 maatstreep =                                        | 50 Nm                               |
| Draaimomentbereik                                                     | 750 - 2000 Nm                       |
| Norm                                                                  | DIN EN ISO 6789                     |
| Meetmethode                                                           | Draaimoment                         |
| Totale lengte L                                                       | 2353 mm                             |
| Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l <sub>3</sub> ] | 2213 mm                             |
| Activeringsprincipe                                                   | met kleinere vrije slag, mechanisch |
| Instelling van de activeringswaarde                                   | met instelschaal                    |
| Aflezingsomschakelbaar                                                | Nm                                  |
| Verstelbaarheid activeringswaarde                                     | verstelbaar                         |
| Aansluitingsvorm                                                      | Aandrijfvierkant (ratel)            |
| Hefboomlengte zonder opzetstuk [l <sub>1</sub> ]                      | 2213 mm                             |
| Feedback                                                              | ontkoppelend                        |
| Kalibratie                                                            | O1                                  |
| Testrapport                                                           | Testrapport van de producent        |
| Gegevens rapporteerbaar                                               | nee                                 |
| Aanduiding ontkoppeling                                               | akoestisch                          |
| Aanduiding ontkoppeling                                               | haptisch                            |
| Meettechniek                                                          | Mechanisch                          |
| Serie                                                                 | DREMOMETER                          |
| Producttype                                                           | Momentsleutel                       |

## Dienstverlening

Kalibratie Momentsleutel Maximaal draaimoment 2000 Nm

020010 2000