



## Momentsleutel met instelschaal, Maximaal draaimoment: 15Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	657235 15
GTIN	4571141275559
Artikelklasse	66F

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Eenarmige momentsleutel, instelbaar via micrometerschaal, met beveiliging tegen onbedoeld verstellen. Met omschakelbare ratelkop en vierkantopname voor doppen.

**Maateenheden:** Nm. Met gekartelde metalen greep.

**Functie:**

Bij het bereiken van de ingestelde waarde ontkoppelt de sleutel 'via een dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

**Toepassing:**

Voor middelgrote en grote aantallen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$l_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$l_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

**Opmerking:**

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

### Technische beschrijving

Gewicht	190 g
---------	-------

Weergave	analoog
Aandrijfvierkant	1/4 inch
maximaal draaimoment	15 Nm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Schaalverdeling 1 maatstreep =	0,1 Nm
Draaimomentbereik	3 - 15 Nm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Totale lengte L	195 mm
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Feedback	ontkoppeld
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L <sub>3</sub> ]	135 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Meetmethode	Draaimoment
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	Momentsleutel

## Dienstverlening

DAkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 400 Nm	020010 400

