

**PrecisionBit voor Torx Plus[®], 1/4 inch E 6,3, Torx Plus[®]-profiel: 25IP****Bestelgegevens**

Bestelnummer	674252 25IP
GTIN	7610733221424
Artikelklasse	63E

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor opname in houders resp. machines met overeenkomstige 6-kant-opname resp. voor opname in bithouders nr. 675000 – 675050.

Toepassing:

Voor alle schroeven van het zwaar belastbare Torx Plus[®]-schroefstelsel. Torx Plus[®]-schroeven worden o.a. in toenemende mate bij schroefverbindingen van wisselplaten en aandrijfmechanismen toegepast.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiaal:

Speciaal hoogvast staal met maximale hardheid en bijzondere taaierheid.

Technische beschrijving

Torx Plus [®] -profiel	25IP
totale lengte	50 mm
Bit-zeskantschacht	E 6,3
Fabrikantnummer	PrecisionBits
Bitsoort	Schroevendraaier voor TORX-PLUS [®] -schroeven
Producttype	Bit-gereedschap

