

Garant

Precisie-verzinkborensset, lang, nr. 150377 met cassette 90°, TiAlN, Aantal verzinkboren: 6



Bestelgegevens

Bestelnummer	150375 6
GTIN	4045197912220
Artikelklasse	11M

Omschrijving

Uitvoering:

Handig bij montagewerkzaamheden en in de werkplaats.
Precisie-verzinkboren nr. 150377, **met lange schacht.**

Toepassing:

Precisie-verzinkboren voor het kerfvrij maken van **exacte, ronde 90°-verzinkingen.**

Inhoud:

resp. 1 verzinkboor: Maat 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Levering:

6-Delige verzinkborensset met cassette.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Aantal verzinkboren	6
Coating	TiAlN
Verzinkboorpunthoek	90 graden

Snijmateriaal	HSS
Steek van snijkanten van verzinkboor	ongelijk
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Cilinderschacht met h9
Gekleurde ring	groen
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Accessoires

Precisie-verzinkboor, lang90° Buiten-Ø Dc 16,5 mm	150377 16,5
Precisie-verzinkboor, lang90° Buiten-Ø Dc 6,3 mm	150377 6,3
Precisie-verzinkboor, lang90° Buiten-Ø Dc 8,3 mm	150377 8,3
Precisie-verzinkboor, lang90° Buiten-Ø Dc 10,4 mm	150377 10,4
Precisie-verzinkboor, lang90° Buiten-Ø Dc 20,5 mm	150377 20,5
Precisie-verzinkboor, lang90° Buiten-Ø Dc 12,4 mm	150377 12,4