



Kunststof hamer met polyurethaan doppen, Hamerkop-Ø: 27mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	754200 27
GTIN	4013288001504
Artikelklasse	73C

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk middenstuk van spuitgietzink met steelbeschermer en slagvaste doppen. Met gewelfde hamersteel.

Met slijtvaste en splintervrije doppen van **polyurethaan** (roestbruin).

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reserve-inzetstuk polyurethaan zie nr. 754300; reservesteel zie nr. 754400.

Technische beschrijving

Behuizing-Ø	27 mm
Lengte van de steel	265 mm
Lengte van de kop met doppen	90 mm
Hamerkop-Ø	27 mm
Gewicht	0,276 kg
Materiaal steel	Essen
Serie	102
Materiaal inzetdeel	Urethaan, middelhard
Fabrikantnummer	102

terugslagvrij	nee
Doppen combineerbaar	ja
Producttype	Hamer

Accessoires

Reservedop, cellidor Hamerkop-Ø 27 mm	754600 27
Reservedop, polyurethaan Hamerkop-Ø 27 mm	754300 27
Essenhouten hamersteel met wig voor hamerkop-Ø 27 mm	754400 27