



Momentsleutel standaard MANOSKOP® 721 met ratel, Maximaal draaimoment: 800Nm



Bestelgegevens

Bestelnummer	657220 800
GTIN	4018754031979
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, compacte, éénarmige momentsleutel, instelbaar op schaalwaarde (Nm en lbfft) en met automatische ont koppeling. De nauwkeurigheid blijft ook na duizenden toepassingen behouden, omdat voor alle slijtdelen hoogwaardig materiaal wordt gebruikt en de buigstaaf (bij het gebruik van de sleutel) slechts kort wordt belast. De momentsleutel wordt na het bereiken van het ingestelde draaimoment onmiddellijk ont koppeld. Behuizing en handvat van sterke rechthoekige pijp.

Maateenheden: Nm, lbfft. Ratel met **omsteekvierkant** voor **rechtsom en linksom aanhalen**.

Functie:

Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ont koppelt de sleutel met een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is meteen daarna weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Dankzij snelverstelling ideaal voor reparaties en klein seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	800 Nm
Gewicht	6380 g
Kophoogte h	42 mm
Weergave	analoog
Aandrijfvierkant	3/4 inch
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Kopbreedte b	76 mm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	20 Nm
Draaimomentbereik	160 - 800 Nm
Draaimomentbereik	120 - 600 lbfft
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Totale lengte L	1051 mm
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Norm	DIN EN ISO 6789
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Feedback	ontkoppelend
Meetmethode	Draaimoment
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l ₃]	938 mm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch

Serie	MANOSKOP® 721Nf
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 1000 Nm	020010 1000
DAkkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000