

Garant**Hamer met nylon doppen en aluminium middendeel, Hamerkop-Ø: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	754160 40
GTIN	4045197680488
Artikelklasse	71D

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterk middenstuk van metaal met hamersteel van hickory-hout, met nylon steelbeschermer en ringwig. De slag- en slijtvaste nylon doppen zijn door een dubbel werkend bevestigingssysteem verbonden met het middenstuk.

Aluminium middenstuk, zwart geëloxeerd.

Voordeel:

Aluminium middenstuk = aanzienlijke gewichtsbesparing. Hierdoor is zeer gedoseerd werken mogelijk terwijl de pols wordt ontzien.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reservedop nylon onder nr. 754180 en reservesteel onder nr. 751650 verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Lengte van de kop met doppen	105 mm
Hamerkop-Ø	40 mm
Gewicht	0,354 kg
Lengte van de steel	320 mm
Producttype	Hamer

Accessoires

Hickory-hamersteel met steelbeschermer en ringwig
Lengte van de steel 320 mm

751650 320

Reservedop, nylon, per stuk Hamerkop-Ø 40 mm

754180 40