



Kunststof hamer met polyurethaan doppen, Hamerkop-Ø: 50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	754200 50
GTIN	4013288001542
Artikelklasse	73C

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk middenstuk van spuitgietzink met steelbeschermer en slagvaste doppen. Met gewelfde hamersteel.

Met slijtvaste en splintervrije doppen van **polyurethaan** (roestbruin).

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reserve-inzetstuk polyurethaan zie nr. 754300; reservesteel zie nr. 754400.

Technische beschrijving

Gewicht	0,905 kg
Lengte van de steel	340 mm
Materiaal steel	Essen
Lengte van de kop met doppen	115 mm
Behuizing-Ø	50 mm
Hamerkop-Ø	50 mm
Serie	102
Materiaal inzetdeel	Urethaan, middelhard
Fabrikantnummer	102

terugslagvrij	nee
Doppen combineerbaar	ja
Producttype	Hamer

Accessoires

Essenhouten hamersteel met wig voor hamerkop-Ø 50 mm	754400 50
Reservedop, polyurethaan Hamerkop-Ø 50 mm	754300 50
Reservedop, cellidor Hamerkop-Ø 50 mm	754600 50