



## Kunststof hamer met cellidor doppen, Hamerkop-Ø: 22mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	754500 22
GTIN	4013288001139
Artikelklasse	73C

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Sterk middenstuk van spuitgietzink met steelbeschermer en slagvaste doppen. Met gewelfde hamersteel.

Met slagvaste doppen van **cellidor** (geel).

**Toepassing:**

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

**Reservedeel:**

Reserve-inzetstuk cellidor zie nr. 754600; reservesteel zie nr. 754400.

### Technische beschrijving

Lengte van de steel	250 mm
Gewicht	0,193 kg
Behuizing-Ø	22 mm
Hamerkop-Ø	22 mm
Materiaal steel	Essen
Lengte van de kop met doppen	75 mm
Serie	100
Materiaal inzetdeel	Cellidor, geel, hard
Fabrikantnummer	100

terugslagvrij	nee
Doppen combineerbaar	ja
Producttype	Hamer

---

## Accessoires

Reservedop, polyurethaan Hamerkop-Ø 22 mm	754300 22
Reservedop, cellidor Hamerkop-Ø 22 mm	754600 22
Essenhouten hamersteel met wig voor hamerkop-Ø 22 mm	754400 22