

**Garant****Hamer met nylon doppen en stalen middendeel, Hamerkop-Ø: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	754120 22
GTIN	4045197680402
Artikelklasse	71D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Sterk middenstuk van metaal met hamersteel van hickory-hout, met nylon steelbeschermer en ringwig. De slag- en slijtvaste nylon doppen zijn door een dubbel werkend bevestigingssysteem verbonden met het middenstuk.

Stalen middenstuk.

**Toepassing:**

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

**Reservedeel:**

Reservedop nylon onder nr. 754180 en reservesteel onder nr. 751650 verkrijgbaar.

**Technische beschrijving**

Lengte van de steel	280 mm
Hamerkop-Ø	22 mm
Gewicht	0,188 kg
Lengte van de kop met doppen	73 mm
Producttype	Hamer

**Accessoires**

---

Reservedop, nylon, per stuk Hamerkop-Ø 22 mm

754180 22

---

Hickory-hamersteel met steelbeschermer en ringwig  
Lengte van de steel 280 mm

---

751650 280