



Kunststof hamer met cellidor doppen, Hamerkop-Ø: 27mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	754500 27
GTIN	4013288001146
Artikelklasse	73C

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk middenstuk van spuitgietzink met steelbeschermer en slagvaste doppen. Met gewelfde hamersteel.

Met slagvaste doppen van **cellidor** (geel).

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Reserve-inzetstuk cellidor zie nr. 754600; reservesteel zie nr. 754400.

Technische beschrijving

Hamerkop-Ø	27 mm
Materiaal steel	Essen
Gewicht	0,276 kg
Lengte van de steel	265 mm
Lengte van de kop met doppen	90 mm
Behuizing-Ø	27 mm
Serie	100
Materiaal inzetdeel	Cellidor, geel, hard
Fabrikantnummer	100

terugslagvrij	nee
Doppen combineerbaar	ja
Producttype	Hamer

Accessoires

Reservedop, polyurethaan Hamerkop-Ø 27 mm	754300 27
Reservedop, cellidor Hamerkop-Ø 27 mm	754600 27
Essenhouten hamersteel met wig voor hamerkop-Ø 27 mm	754400 27