



Terugslagvrije hamer met nylon inzetstukken Hickory-steel, Hamerkop-Ø: 60mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	754700 60
GTIN	7610733003495
Artikelklasse	73B

Omschrijving

Uitvoering:

Sterk stalen middenstuk met bevestigingsdoorn en rand voor de bevestiging van de doppen. Doppen van slijtvast nylon (middelhard).

Met steel van Amerikaans hickory-hout.

Terugslagvrij door gewichten in de hamerkop. Zodra de hamer het werkstuk treft, worden de gewichten naar het slagvak geslingerd, zodat de terugslag wordt gedempt.

Toepassing:

Voor het richten of aanbrengen van werkstukken op machinetafels en voor werkstuksparende slagen bij montagewerk.

Reservedeel:

Losse doppen zie nr. 754720 en 754730.

Losse hickory-steel zie nr. 754840.

Technische beschrijving

Lengte van de kop met doppen	120 mm
Gewicht	1,47 kg
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal steel	Hickoryhout
Hamerkop-Ø	60 mm
Lengte van de steel	360 mm

Totale lengte	420 mm
Materiaal inzetdeel	Nylon, wit
terugslagvrij	ja
Producttype	Hamer

Accessoires

Losse dop, nylonbol Hamerkop-Ø 60 mm	754730 60
Losse dop, nylonplat Hamerkop-Ø 60 mm	754720 60
Hickory-hamersteel met wig Voor kop-Ø 60 mm	754840 60